



## 工具・UV接着剤

- ガラスカット作業台
- ガラスカット用定規
- ガラスカッター・替刃 各種
- ガラスカット補助アイテム 各種
- ハンディカッター
- 工具セット
- ガラス工芸用・紫外線硬化型接着剤



ガラスカット用工具1



サンドブラスト機&周辺機材

サンドブラスト副資材

サンドブラスト素材  
クリアクリスタル

サンドブラスト素材  
被せガラス・他

フューズ電気炉  
フューズ副資材

フューズ用  
ガラス素材他

アクセサリパーツ  
ディスプレイ用品

工具・UV接着剤

ガラス研磨機・加工機

建材・エクステリア素材

**NEW** ガラスカット作業台&定規 取り寄せ品・要在庫確認

**O11005 NEW**  
**カッティングトッププラス**  
400×285×厚12(約mm) 1枚




格子状に溝が並んだプラスチック製作業台。この上でガラスをカットすると、微細なガラス片が溝に落ちるから安全!!しかも掃除もラクラク!!上下左右にジョイント可能で、お好みの大きさに拡張可能!!

**O11007 NEW**  
**L型定規**

●本体サイズ:  
W17.5×H33cm  
●カット可能な  
ガラスサイズ:30cm  
●プラスチック製



**廃番 2021.12**

L型定規の突起

ガラス端に定規裏・下部にある突起をあてて使用します。30cmまでの直線カットや、直角のカットに。

**ガラスカッター&替刃・カッティングオイル** 板ガラスをカットする際の必須アイテム。 取り寄せ品・要在庫確認

**A710-101 TC-10P**  
プラスチック透明ボディ。オイル自給式。

**替刃有り**



**A710-102 TC-10B**  
真鍮ボディ塗装仕上げ。オイル自給式。


**替刃有り**




**A710-103 TC-No.1P**  
プラスチック透明ボディ。オイル自給式。交換替刃なしの使い捨て。



**A710-104 TC-No.1S** 直線切り用  
No.1Pのボディに大きいヘッド。



**A710-106 TC-100A** 替刃有り  
スーパーカッター。ホイール径が小さく、高硬度。オイルスポンジ供給。



**A710-110 TC-21P** 替刃有り  
バームレスト付。



**A710-111 振動カッター TC-41PV(細刃)** 替刃有り  
微振動効果で切断性UP!!




**A710-112 振動カッター TC-41SV(大刃)** 替刃有り  
直線切り用  
微振動効果で切断性UP!!



**A710-116 TC-30** 替刃有り 直線切り用



**A710-201 フレッチャー07**  
フレッチャー社の定番カッター。通常ガラス向け。



**A710-202 フレッチャー09**  
フレッチャー社の定番カッター。硬質ガラス向け。



**専用替刃**

**A710-120 TC-10H** JAPAN TOB TC-10  
TC-10P/10B用

**A710-121 TC-30H** JAPAN TOB TC-11  
TC-30用

**直線切り用** **TC-600S /600R** 直線切り用



ピストルグリップでかが入りやすい。

**A710-107 TC-600S** 普通板用。  
**A710-108 TC-600R** 厚板用10mm程度まで。  
**A710-114 TC-600SVB** 微振動効果で切断性UP。厚板ガラス、又はダル用。

**A710-123 TC-100H** TC-100A用

**A710-124 TC-21H** TC-21P用 Sorry!! No Image

**A710-125 TC-41PH** TC-41PV用

**A710-126 TC-41SH** TC-41SV用

**50ccは廃番 2021.12**  
**A430-101 カッティングオイル 50cc入**



空輸禁止商材:液体

カンファオイル等と異なり無臭で、プラスチックボディのカッターに悪影響を与えません。

カッティングオイルを、カッター本体にいれ自給する場合もありますが、パッキンがつぶれるとオイル漏れの心配があります。そこで、フタ付の空き瓶等にスポンジやコットン、布等をいれ、オイルを染込ませておき、カットする度にカッター先にオイルをつけることをおすすめします。



**TIPS!!**

**ガラスカットポイント!!**

- 1.カットする度に必ずカッティングオイルをつける!!
- 2.途中で手を離したり、同じところを2度走らない!!
- 3.カッター角度に気をつける!!



正面から見て、ガラスに対して垂直になるように。

先端のローラーに力が入りやすい角度で。

**[A430-102 カッティングオイル 100cc]**

※カタログ掲載写真は、印刷の都合上、色や質感等、実際とは異なって見える場合がございます。またサイズ等についても多少の誤差が生じます。予めご了承下さい。



ガラスカット補助アイテム

板ガラスをカットする際の補助的アイテム。

取り寄せ品・要在庫確認

A720-102 ランニングブライヤー  
フレッチャーグリップ8"

ランニングブライヤーのベストセラー



A720-102H 替えチップ

A720-103 ランニングブライヤー  
フレッチャーグリップ6"

手の小さい方に。




A720-103H 替えチップ

A720-111 ランニングブライヤー  
ブルーランナー

台湾製廉価版。




A720-220 ポーレ  
スーパーブレイカー



A720-220H  
スーパーブレイカー替刃

A720-109  
グラストーリングスター

インカーもとれる  
ランニング  
ブライヤー



A720-109R リングスター交換チップ

A720-312  
8"メタルランナーPRP-1

NEW



ガラスの割取りに。厚板用。台湾製。

A720-312H  
PRP-1用替先

NEW

2個入



8"メタルランナーPRP-1の  
先端カバークッションです。

A720-208  
CJワニ口

廃番  
2020.06

台湾製  
ガラスの割取りに。バリ削りにも。

A720-216  
CJ細ワニ口

台湾製。  
先端が細くなっています。  
複雑なラインや細かな部分の割取りに。

A720-219  
ワニ口ブライヤー  
国産

ガタツキが少なく、  
しっかりガラスを扱えます。

A720-209  
CJ厚板用

台湾製。  
ブレイキングブライヤー。ガラス割取り  
補助に。(ワニ口とセットで使用します。)

【代替品】A069-0050 CJ-WAワニ口 ※台湾製

ハンディカッター(くい切り)

A069-0001  
NEO GC G-CAM (ネोजーシー ジーカム)

【付属品】  
サークルワイヤー/キャッチャー(黒袋)/蝶ナット&ビスセット/六角レンチ

- ◎ 鋭い切れ味と抜群の耐久性!! 国産最高級超硬刃使用!!
- ◎ 脅威の低コスト実現!!
- ◎ 軽く握るだけでOK!! 女性にも使いやすい!!
- ◎ 1.5~10mm厚の板ガラスや、バーナーロッドなどが簡単に割り切ることが可能です。
- ◎ 丸刃ですので、刃が磨耗した場合は、  
付属の六角レンチでネジを緩め回転させ、新しい箇所をお使いいただけます。



板ガラスのフチ装飾に!! 余分なパーツカットに!! ガラスロッドカットに!! 端材ガラスをカットしてフリット作成に!!

⚠️ カットしたガラス破片の飛散にご注意下さい。  
G-CAMを使用する際は、防護メガネ等の着用をオススメします。



手になじむ  
曲線グリップ!!  
女性にも使いやすい!!

A069-0055  
厚板用ランニングブライヤー  
2021年7月  
発売 ※台湾製



刃位置の変更&交換もラクラク!!

A069-0010  
NEO GC G-CAM  
専用替刃 2枚1組



フュージング用工具セット

※59p掲載分と同一商品



2022.2より  
F110070 フュージング7つ道具

空輸禁止高材:液体

フュージングはじめるならこれ!! 最低限必要な道具が全部そろったお得なセットです。  
各工具とも写真入取扱説明書付で初心者でも安心!!

- 【セット内容】
- ① ランニングブライヤー ..... 1本
  - ② フュージングのり ..... 1本
  - ③ カッティングオイル100cc ..... 1本
  - ④ ガラスカッター ..... 1本
  - ⑤ ワニ口 ..... 1本
  - ⑥ NEO GC, G-CAM ..... 1本
  - ⑦ セラフォーム ..... 約175角×4枚



各工具の写真入取付!!

※セット内容やケース形状等は予告なく変更する場合がございます。  
予めご了承下さい。

※カッティングオイル50cc → 100cc に変更のため F11007 フュージング7つ道具は 廃番

サンドブラスト機&  
周辺機材

サンドブラスト副資材

サンドブラスト素材  
クリアクリスタル

サンドブラスト素材  
被せガラス・他

電気炉、  
フュージング副資材

フュージング用  
ガラス素材・他

アクセサリパーツ  
ディスプレイ用品

工具・UV接着剤

ガラス研磨機加工機

建材・エクステリア素材



ガラス工芸用・紫外線硬化型接着剤

# ULTRA UV-GLUE

ウルトラUVグルー



ガラスパーツの接着に!!

- ◎透明感・接着性・各種耐久性抜群!!
- ◎ガラス同士の接着に最適!!
- ◎低刺激で臭気も少ないから使いやすい!!

UV接着剤とは、UV(紫外線)ランプを当てて硬化する紫外線硬化型接着剤です。その中でも『ULTRA UV-GLUE(ウルトラUVグルー)』は、アクリル系のため硬化性に優れ、透明性、接着性、各種耐久性も良好のガラス工芸用に開発された接着剤です。従来のUV接着剤と比べて透明度を重視し、皮膚刺激性や臭気も少ないのが特長です。粘度が2タイプあります。用途に応じて使い分け下さい。



20ml



50ml



空輸禁止商材:液体

UVグルーは空輸禁止商材に該当します。北海道ならびに沖縄、九州&東北の一部地域への発送には、日数がかかる場合がございます。予めご了承下さい。詳細はお問い合わせ下さい。

※商品パッケージが予告なく変更する場合がございます。  
※液量別注賜ります。

## A・中粘度

フュージングパーツ等の接着に!!

RS1001

ウルトラUVグルー  
A・中粘度 20ml

RS1014

ウルトラUVグルー  
A・中粘度 50ml

## B・低粘度

ベベルや平板同士等の接着に!!

RS1002

ウルトラUVグルー  
B・低粘度 20ml

RS1015

ウルトラUVグルー  
B・低粘度 50ml

種類	A・中粘度タイプ	B・低粘度タイプ
主な用途	接着面がザラザラ・ボコボコしたもの フュージングパーツ 凹凸のあるパーツ コバ接着等	接着面が平らで 滑らかなもの 平物ガラス/平物パーツ ベベル等
主成分/液の外観	アクリル / 無色透明液体	
粘度(mPa・s)	500~600	80~100
比重	1.07	1.04
標準硬化条件 (感光波長領域)	1000~3000mJ/cm2 (300~380nm)	
推奨光源	ブラックライト・ケミカルランプ等	

## 使用方法 一例※

※ご注意

使用するUVライトの種類や貼り合わせるガラスのサイズ、形状、色、UVグルーの使用量等によって、UVライトの照射時間・硬化時間は変わります。



1 準備

貼り合わせるガラス(どちらか一方は必ず紫外線が透過するもの・アルコールで表面をキレイに)、UVグルー(今回はB)、紫外線露光機、養生シート(プラスチックシート等)を用意。

2 養生シートを土台に貼る

養生シートを、貼り付けるガラスのサイズ、不定形な場合は、ほんの少し大きなサイズにカット。土台となるガラスに、位置を合わせて貼ります。

3 UVグルーをつける

端側1ヶ所に全体分の分量をつけます。数箇所につけておくと、気泡混入の原因になります。又この時点で気泡があれば、除去しておきます。

4 貼付

貼るガラスを斜めにし、片側をUVグルーについたら、ゆっくりと倒していきます。ガラス自身の重みでUVグルーを伸ばし、気泡を追い出す感じです。



5 位置を決める

この時点では、まだUVグルーは固まりませんので、底面をこするように、ゆっくりと動かして位置合せします。浮かせてしまうと気泡が混入するので注意。



6 余分な接着剤を拭き取る

UVグルーが隅々まで行渡るよう、しばらくの間、放置します。その後、はみ出した余分なUVグルーを、綿棒等でキレイに拭き取ります。ゴミの付着に注意して下さい。



7 UV照射1

最終、位置を確認したら、UVライトを照射します(紫外線が透過しやすい面から照射)。約1分程\*でUVグルーの硬化が始まります。約5分\*程度照射します。



8 養生シートを剥がす

貼り付けたガラスが、動かないことを確認し、養生シートを剥がします。この時、シートの上にUVライトにあたらなかったUVグルーが残っていると、汚れの元になるので注意。



9 UV照射2

汚れがないことを確認し、5~30分\*程度UVライトを再照射し、最終硬化させれば完成です。



## 使用上の ご注意

- ◎用途以外にはご使用にならないで下さい。
- ◎直射日光を避け、温度が0~25℃の暗所に密栓して保管して下さい。
- ◎冷蔵庫に保管した場合は、室温に戻してから使用して下さい。
- ◎作業場は風通しをよくし、必要に応じて換気装置を使用して下さい。
- ◎火のそばで使用しないで下さい。
- ◎小児の手の届かないところに保管して下さい。
- ◎各自治体の指示に従って廃棄して下さい。

- ◎皮膚に付着した場合、人によってはかぶれることがあります。手袋や防護メガネ等をご利用下さい。付着した場合はすぐに拭き取り、石鹸水でよく洗って下さい。また、使用後は手洗いを十分に行ってください。
- ◎目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流し、すみやかに医師の手当てを受けて下さい。

火気厳禁 危険物第四類 第三石油類 (非水溶性液体)